

Sistem culisant vertical MOVER FLAT

cod articol: CSU.MFL18-18A1



Simplitatea și eleganța unei uși glisante în jos se îmbină cu performanțele funcționale ale unui sistem inovator și versatil. Mover Flat creează spații ascunse în biblioteci, mobilier de birou, corpuri de bucătărie și oriunde este nevoie ca un spațiu să fie mascat cu rafinament în spatele unui panou glisant.

Mecanismul său compact, care se deplasează pe glisiere verticale, se integrează perfect în aplicații în care ușile convenționale cu deschidere clasică ar fi impractice — în special în spații înguste sau restrânse. Proiectat cu o capacitate de încărcare ajustabilă, sistemul poate susține uși cu înălțimi între 480 și 628 mm și lățimi de până la 2400 mm în cea mai mare configurație. Mișcarea pe glisiere silențioase este lină, precisă și controlată în orice condiții.


Mover Flat este o soluție versatilă și eficientă din punct de vedere al spațiului, ideală atât pentru corpuri mici, cât și pentru cele de dimensiuni mari, oferind maximum de funcționalitate fără a compromite spațiul util de

Caracteristici:


- lățime ușă 900, 1200, 1800 și 2400 mm;
- înălțime ușă între 480 - 600 mm;
- grosime panou lateral: 18 și 19/20 mm
- reglare pe înălțime ± 3 mm
- portanță 6 -23 kg




Componentele sistemului




Profil orizontal de susținere



Suporți de fixare pentru profil




Pereche de glisieră telescopică cu extensie completă



Elemente pentru fixarea glisierelor



Protecție



Glisieră pentru panoul central.


Necesar numai pentru versiunile de uși cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm.





Cârlige pentru montarea ușii pe sistem







Sisteme cu lățimea corpului de 900 mm și 1200 mm, înălțimea 480-628 mm.




Sisteme cu lățimea corpului de 1800 mm și 2400 mm, înălțimea 480-628 mm. Această versiune necesită o a treia glisieră și prelucrarea panoului central.



Sisteme pentru corpuri cu lățimea de 900 mm și 1200 mm - înălțimea de 480-628 mm









Găurirea pentru laterale 18 mm




Găurirea pentru laterale 19/20 mm




Sisteme pentru corpuri cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm - înălțimea de 480-628 mm



Găurirea pentru laterale 18 mm



Găurirea pentru laterale 19/20 mm




Pentru laterală de 18 mm

Pentru laterală de 19/20 mm








Instrucțiuni montaj


Tăiați glisierile la lungime, pe partea unde nu este aplicat capacul




Fixați suporturile pentru sistem pe lateralele dulapului și fixați seturile de came furnizate.




Introduceți tijele de legătură în glisieră și fixați-le pe lateralele dulapului prin camele fixate anterior. Fixați profilul glisant pe panoul central (doar la versiunile de 1800 mm și 2400 mm).




Fixați sistemul pe suporturi cu șuruburile furnizate.




Atașați consolele de conectare la profilele glisante și consolele de conectare a ușii folosind șuruburile furnizate.




Fixați cele patru cârlige pe interiorul ușii cu șuruburi pentru lemn de lungimea corespunzătoare. Agățați ușa de profilul interior plasând cele patru cârlige în sloturile corespunzătoare.




Împingeți ușor ușa în jos până când cârligele sunt complet fixate. Când ușa este în poziția corectă, aceasta poate fi fixată pe suporturile de susținere cu șuruburile furnizate. Fixați suporturile tamponului ușii în poziție pe interiorul ușii cu șuruburi pentru lemn de lungimea corespunzătoare. Pentru versiunile cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm, fixați suportul central, fără tampon, plasându-l în glisiera de pe panoul central pentru a ajuta la alinierea ușilor mai late.



Introduceți capacele în partea superioară a glisierelor






Verificați dulapul cu o nivelă cu bulă de aer






Reglare ușă

Ușa în poziția deschisă are tendința de a coborî.




Ușa în poziția închisă are tendința de a se ridica.



Alinierea verticală a ușii cu dulapul


Dacă marginea ușii nu este paralelă cu latura dulapului și există o diferență de lungime, aceasta poate fi corectată folosind dispozitivele de reglare din consolele de suspendare a ușii, într-un interval de ± 2 mm.



Reglarea înălțimii ușii

Scoateți tamponurile ușii din suporturile lor din interiorul ușii pentru a accesa dispozitivele de reglare a înălțimii. Folosind o cheie Allen de 4 mm, reglați poziția verticală a ușii, reintroducând tamponurile după finalizarea reglajului.

Variante de sisteme



Part number	Thickness of the cabinet side (mm)	Door width (mm)	Door weight (kg)
VE28MFL090018A1	18	900	6 - 8
VE28MFL120018A1	18	1200	10 - 12
VE28MFL180018A1	18	1800	15 - 17
VE28MFL240018A1	18	2400	21 - 23

Part number	Thickness of the cabinet side (mm)	Door width (mm)	Door weight (kg)
VE28MFL090020A1	19/20	900	6 - 8
VE28MFL120020A1	19/20	1200	10 - 12
VE28MFL180020A1	19/20	1800	15 - 17
VE28MFL240020A1	19/20	2400	21 - 23