

Futura Smove - glisieră cu extracție parțială


Glisiera Futura Smove cu extracție parțială este una din cele mai silențioase glisiere, sistemul de decelerare fiind complet integrat în interiorul acestuia.

Avantajele:

- rulare silențioasă și decelerată la închidere
- capacitate de încărcare dinamică 30 Kg
- sistem de siguranță împotriva desprinderii sertarului de pe șină
- clipurile de montaj din față oferă un reglaj pe înălțime de 2,5 mm
- finisaj: zinc lucios




Extracția



- X = 89 mm la glisierile de la 250 până la 470 mm lungime
- X = 119 mm la glisierile de la 500 până la 600 mm lungime


Variante constructive




Variante constructive

Poz	Cod articol	Denumire articol	U.M.
1	GSM.6155-30	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,300mm part ext,30kg	Set
2	GSM.6155-35	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,350mm part ext,30kg	Set
3	GSM.6155-40	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,400mm part ext,30kg	Set
4	GSM.6155-45	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,450mm part ext,30kg	Set
5	GSM.6155-50	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,500mm part ext,30kg	Set
6	GSM.6155-55	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,550mm part ext,30kg	Set
7	GSM.6155-60	GSM Glisiera SMOVE 6155 reglaj 1D,600mm part ext,30kg	Set


Detaliu cu sistemul de decelerare la închidere a glisierii, care este complet integrat în interiorul acesteia.





Poziționarea glisierii pe laterala corpului



Cote pentru găurirea lateralei




Alegerea glisierii în funcție de dimensiunile corpului



Abrevieri:


- SP - grosimea peretelui lateral
- LN - lungimea nominală a glisierii
- PM - adâncimea corpului
- X - lățimea interioară a corpului
- LC - lungimea lateralei $LC = LN - 10 \text{ mm}$
- X-41 - lățimea interioară a sertarului

Secțiune și cote de montaj





Executarea diferitelor variante de sertar

Sertar cu față aplicată




Sertar intern





Notă: gheara din spate nu permite desprinderea sertarului de pe glisieră.

Montarea clipurilor și reglaje



- fixarea de fundul sertarului



- fixarea de față sertarului



Reglajul pe verticală este de + 2,5 mm



Utilizarea stabilizatorului în cazul unor sertare mai late de 900 mm



Notă: plăcuța de bază cu clip se montează la 20 mm față de interiorul sertarului

